

## BORA Basic BHU

[> Weblink](#)**Corta descrizione**

Piano di cottura Hyper e aspiratore integrato

**Modalità di funzionamento**

A ricircolo dell'aria

**N. di articolo**

40.001.511.00

**TRA**

10.00

**Prezzo in CHF**

2997.- O IVA esclusa

## Descrizione del prodotto

Piano di cottura in vitroceramica elettrico Hyper con sistema di aspirazione (ricircolo dell'aria) BORA BHU

**Dati tecnici****Tensione d'alimentazione**

380 - 415 V 2N / 3N

220 - 240 V

**Frequenza**

50 Hz

**Potenza assorbita max.**

7,0 kW

**Fusibile / Allacciamento alla rete**

3 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A

**Dimensioni (senza attacchi per canale)**

760 x 515 x 196 mm

**Peso (incl. accessori/imballaggio)**

25 kg

**Materiale della superficie**

SCHOTT CERAN®

**Piano cottura**

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore sinistra

2300 W Ø 210 mm

Livello di potenza

3000 W

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore sinistra

1200W Ø 140 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo anteriore destra

2300 W Ø 210 mm

Zona di cottura con funzione Hyper a circuito singolo posteriore destra

1200 W Ø 140 mm

Regolazione della Potenza

1 - 9

**Sistema di aspirazione****Max. Volume aria**

624 m3/h

**Pressione statica max.**

341 PA

**Regolazione della potenza**

1, 2, Funzione Hyper

**Allacciamento aria di ricircolo**

650 x 90 mm

**Filtro aria di ricircolo****Mezzo filtrante**

Carbone con scambiatori di ioni

**Materiale**

Pannello filtrante con microfiltro

**Superficie del filtro**

2 x 0,4 m2

**Durata utile**

max. 150 h, 1 anno

**Sotto il piano di cottura si deve assicurare una ventilazione adeguata.****Corredo di fornitura**

Piano cottura in vitroceramica Hyper con aspiratore per piano cottura BHU

Bocchetta di entrata GP4ED

Filtro antigrasso in acciaio inox

**BORA Basic BHU**[> Weblink](#)

Filtro al carbone attivo BAKFS  
 Canale Flex con viti di fissaggio  
 Linguette di montaggio  
 Nastro di tenuta  
 Clip fermacavi  
 Set di piastre di compensazione dell'altezza  
 Istruzioni per l'uso e il montaggio

**Descrizione del prodotto****Piano di cottura:**


Funzione Hyper  
 Spegnimento automatic  
 Funzione Timer  
 Indicatore del calore residuo  
 Avvio di cottura automatic  
 Funzione mantenimento temperature  
 Protezione bambini

**Sistema di aspirazione:**

Regolazione della potenza mediante comando tattile  
 Ritardo di arresto automatico (10 min.)  
 Spegnimento di sicurezza automatic  
 Indicatore di manutenzione filtro  
 Cavo di allacciamento a cura del committente  
 Presa frontale per allacciamento alla rete

**Accessorio**[Qui trovate tutti gli accessori > Weblink](#)

Accessori opzionali



40.001.705.00 / CHF 248.-  
 BORA Telaio del piano di cottura BKR760



40.001.767.00 / CHF 97.-  
 BORA Presa USTJ



40.002.034.00 / CHF 135.-  
 BORA Presa USTJAB All Black



40.001.794.00 / CHF 187.-  
 Kit de conversione scarico BUSAE con collegamento al sistema BORA Basic BHU



40.001.775.00 / CHF 19.-  
 BORA Raschietto vetroceramica UGS



**Altri articoli**[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)

Suter Inox AG  
 Schachenstrasse 20  
 CH-5116 Schinznach-Bad  
 Tel. +41 56 463 63 33  
 Fax +41 56 463 63 30  
 E-Mail: suter@suter.ch

Bora Basic BIU600

Masse / Ausschnittkontur

**SUTER**  
 inox technik



Für diese Zeichnung wird ein doppelkettiges Gegenstück geliefert und die Rechte vor. Versetzt für das. Wenn Sie von  
 Dritte oder Verwendung eines Inzucht, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2003 Suter Inox AG. All rights reserved.

Art.Nr.:

Zeichn.Nr.: 13.07-14.0005.01



Index: 00+ daf

19.11.2014

# Dimensioni intaglio



BORA Basic

## Montaggio a filo piano



## Montaggio in battuta

(con o senza cornice del piano cottura)



BORA BASIC

### Importanti avvertenze per la progettazione

- La dimensione minima di 50 mm dal bordo anteriore del piano di lavoro fino all'intaglio del piano di lavoro è una raccomandazione di BORA.
- Tolleranza dimensioni intaglio +/- 2 mm.
- Lungo tutto il perimetro degli apparecchi da incasso sono previsti due millimetri di distanza.
- Osservare le avvertenze del produttore del piano di lavoro riguardo all'idoneità del piano di lavoro. Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante (ad es. con piani Corian o HiMacs).